

Befestigungsband für MI-Kabel



nVent RAYCHEM PBxxx-Edelstahl-Befestigungsbänder sind speziell für die Befestigung von mineralisierten (MI) Heizkabeln am Rohr konzipiert. Zangen sind das einzige Werkzeug, das zum Festziehen des Befestigungsbands erforderlich ist. Schnalle und Riemen verhindern ein Überspannen des Heizkabels und verhindern Ermüdungsfehler, die durch Expansions- und Kontraktionszyklen im Betrieb verursacht werden.

EIGENSCHAFTEN

Einfache Montage

Korrosionsbeständig

Allow one pipe strap per foot (0.3 m) of pipe

SPEZIFIKATIONEN

Material: Edelstahl

Table 1/1

Katalognummer	Länge	DN-Bereich
PB1200	1117 mm	300 max
PB300	368 mm	40 – 80
PB125	197 mm	32 max
PB3600	3048 mm	900 max
PB1000	965 mm	200 – 250
PB2400	1981 mm	600 max

Katalognummer	Länge	DN-Bereich
PB600	615 mm	90 – 150

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT