

SBS-Schaltschrank für Warmwasser-Temperaturhaltesysteme



Der nVent RAYCHEM SBS-XX-HX-ECO-10-Schaltschrank bietet eine integrierte Lösung für selbstregelnde nVent RAYCHEM-Heizkabel bei Temperaturhaltungs-Anwendungen für Warmwasserrohre. Es umfasst das energieeffiziente HWAT-ECO-Steuersystem und bietet Mehrkreis-, Multisensor- und Multisteuerungsfunktionen mit integriertem elektrischen Schutz. Eine Stromversorgung von 400 V AC (3-phasig) ist erforderlich.

EIGENSCHAFTEN

Einfacher und schneller Anschluss mehrerer Heizkreise direkt an den Schaltschrank

High capacity, with 1-9 maximum circuit lengths connected into the panel

Vollständig integriertes System: alle Verbindungen, Schaltschutz- und Sicherheitsgeräte sind im Schaltschrank integriert

Energieeffizient: mit HWAT-ECO-Steuersystem integriert (Bereitstellung von Standard-, Economy- und Zapfzeit Zeitschaltuhr-Funktionen)

Systemüberwachung mit Alarmfunktionen, einschließlich Überwachung der Speicher-Ausgangstemperatur und des Niedertemperaturalarms

Zuverlässig, ein komplettes System von einem Hersteller, das speziell für Einrohr-Warmwassertemperaturhaltungs-Anwendungen entwickelt wurde

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 year extended product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Schutzart: IP65

Montage: Wandmontage

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Anzahl der Schutzschalter	Schutzschalter	Nennstrom des Hauptschalters	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	Höhe
035958-000	SBS-03-HV-ECO-10	3	20 A, Type C	32 A	1	600 mm

Katalognummer	Artikelname	Anzahl der Schutzschalter	Schutzschalter	Nennstrom des Hauptschalters	Circuit Breaker Quantity, 30mA	Höhe
539268-000	SBS-06-HV-ECO-10	6	20 A, Type C	63 A	2	600 mm
294452-000	SBS-09-HV-ECO-10	9	20 A, Type C	63 A	3	600 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Breite	Tiefe
035958-000	SBS-03-HV-ECO-10	400 mm	210 mm
539268-000	SBS-06-HV-ECO-10	600 mm	210 mm
294452-000	SBS-09-HV-ECO-10	600 mm	210 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT