

SBS-Schaltschrank für Freiflächenbeheizung



Die nVent RAYCHEM SBS-XX-VV-20-Schaltschränke bieten eine integrierte Lösung für selbstregelnde nVent RAYCHEM-Heizbänder für die Freiflächenbeheizung. Es bietet mehrere Schaltkreise, Sensoren und Steuerungen mit integriertem elektrischem Schutz. Dank der eingebauten intelligenten Regler nVent RAYCHEM VIA-DU-20 kann das System nur aktiviert werden, wenn kaltes Wetter und Feuchtigkeit in Kombination erkannt werden. Eine Stromversorgung von 400 V AC (3-phasig) ist erforderlich.

EIGENSCHAFTEN

Einfacher und schneller Anschluss mehrerer Heizkreise direkt an den Schaltschrank

High capacity, with 3-12 maximum circuit lengths connected into the panel

Vollständig integriertes System: alle Verbindungen, Schaltschutz- und Sicherheitsgeräte sind im Schaltschrank integriert

Energieeffizient: Durch den eingebauten VIA-DU-20 Smart-Regler werden Schaltkreise nur bei der Erkennung von kaltem Wetter und Feuchtigkeit mit Spannung versorgt

Zuverlässiges Komplettsystem aus einer Hand, das speziell für die Freiflächenbeheizung entwickelt wurde

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 year extended product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Schutzart:	IP65
Gehäusewerkstoff:	Stahl
Montage:	Wandmontage

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Anzahl der Schutzschalter	Nennstrom des Hauptschalters	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	Höhe	Breite
1244-000219	SBS-03-MV-20	3	32 A	0	600 mm	400 mm
1244-000220	SBS-06-MV-20	6	63 A	0	600 mm	600 mm
1244-000221	SBS-09-MV-20	9	63 A	0	800 mm	800 mm

Katalognummer	Artikelname	Anzahl der Schutzschalter	Nennstrom des Hauptschalters	Circuit Breaker Quantity, 30mA	Höhe	Breite
1244-000222	SBS-12-MV-20	12	63 A	0	800 mm	800 mm
1244-000223	SBS-15-MV-20	15	100 A	0	800 mm	800 mm
1244-000224	SBS-18-MV-20	18	125 A	0	1000 mm	800 mm
1244-000215	SBS-03-VV-20	3	63 A	1	600 mm	400 mm
1244-006430	SBS-03-CM-20	3	32 A	1	600 mm	400 mm
1244-006434	SBS-03-CW-40	3	32 A	1	600 mm	400 mm
1244-000216	SBS-06-VV-20	6	100 A	2	600 mm	600 mm
1244-006431	SBS-06-CM-20	6	63 A	2	600 mm	600 mm
1244-006435	SBS-06-CW-40	6	100 A	2	600 mm	600 mm
1244-000217	SBS-09-VV-20	9	100 A	3	800 mm	800 mm
1244-000218	SBS-12-VV-20	12	160 A	4	800 mm	800 mm
1244-006432	SBS-09-CM-20	9	63 A	3	600 mm	600 mm
1244-006433	SBS-12-CM-20	12	100 A	4	800 mm	800 mm
1244-006436	SBS-09-CW-40	9	100 A	3	800 mm	800 mm
1244-006437	SBS-12-CW-40	12	160 A	4	800 mm	800 mm
1244-006438	SBS-15-CW-40	15	160 A	5	1000 mm	800 mm
1244-006439	SBS-18-CW-40	18	250 A	6	1000 mm	800 mm
1244-008212	SBS-15-CM-20	15	125 A	5	800 mm	800 mm

Katalognummer	Artikelname	Anzahl der Schutzschalter	Nennstrom des Hauptschalters	Circuit Breaker Quantity, 30mA	Höhe	Breite
1244-008213	SBS-18-CM-20	18	125 A	6	1000 mm	800 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Tiefe
1244-000219	SBS-03-MV-20	210 mm
1244-000220	SBS-06-MV-20	210 mm
1244-000221	SBS-09-MV-20	210 mm
1244-000222	SBS-12-MV-20	210 mm
1244-000223	SBS-15-MV-20	210 mm
1244-000224	SBS-18-MV-20	210 mm
1244-000215	SBS-03-VV-20	210 mm
1244-006430	SBS-03-CM-20	210 mm
1244-006434	SBS-03-CW-40	210 mm
1244-000216	SBS-06-VV-20	210 mm
1244-006431	SBS-06-CM-20	210 mm
1244-006435	SBS-06-CW-40	210 mm
1244-000217	SBS-09-VV-20	210 mm
1244-000218	SBS-12-VV-20	210 mm
1244-006432	SBS-09-CM-20	210 mm
1244-006433	SBS-12-CM-20	210 mm

Katalognummer	Artikelname	Tiefe
1244-006436	SBS-09-CW-40	210 mm
1244-006437	SBS-12-CW-40	210 mm
1244-006438	SBS-15-CW-40	300 mm
1244-006439	SBS-18-CW-40	300 mm
1244-008212	SBS-15-CM-20	210 mm
1244-008213	SBS-18-CM-20	300 mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT