

SBS-R Schaltschrank zur Aufrechterhaltung der Warmwassertemperatur



SPEZIFIKATIONEN

Phasenanzahl:	3
Schutzart:	IP55
Schutzart:	Miniatur-/Fehlerstromschutzschalter
Montage:	Wandmontage
Überspannungsschutz:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Gruppenanzahl	Anzahl der Schutzschalter	Schutzschalter	Nennstrom des Hauptschalters	Circuit Breaker Quantity, 30 mA
1244-016639	SBS-R-HWAT-1X20A	1	1	20 A, Type C	40	1
1244-016640	SBS-R-HWAT-3X20A	1	3	20 A, Type C	40	1
1244-021423	SBS-R-HWAT-1X13A	1	1	13 A, Type C	40	1
1244-021424	SBS-R-HWAT-1X16A	1	1	16 A, Type C	40	1
1244-021425	SBS-R-HWAT-3X16A	1	3	16 A, Type C	40	1
1244-021426	SBS-R-HWAT-6X16A	2	1	16 A, Type C	40	2

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusewerkstoff
1244-016639	SBS-R-HWAT-1X20A	400	300	210	Metall
1244-016640	SBS-R-HWAT-3X20A	600	400	210	Metall
1244-021423	SBS-R-HWAT-1X13A	400	300	210	Metall
1244-021424	SBS-R-HWAT-1X16A	400	300	210	Metall
1244-021425	SBS-R-HWAT-3X16A	600	400	210	Metall
1244-021426	SBS-R-HWAT-6X16A	600	600	210	Metall

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT