

SBS-R-FP Schaltschrank für Frostschutz an Rohrleitungen



SPEZIFIKATIONEN

Phasenanzahl:	3
Schutzart:	IP65
Schutzart:	Miniatur-/Fehlerstromschutzschalter
Montage:	Wandmontage
Überspannungsschutz:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Gruppenanzahl	Anzahl der Schutzschalter	Schutzschalter	Nennstrom des Hauptschalters	Circuit Breaker Quantity, 30 mA
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	1	1	16 A, Type C	40 A	1
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	1	3	16 A, Type C	40 A	1
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	1	1	10 A, Type C	40 A	1
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	1	3	10 A, Type C	40 A	1
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A	1	3	13 A, Type C	40 A	1
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A	1	3	13 A, Type C	40 A	1

Katalognummer	Artikelname	Gruppenanzahl	Anzahl der Schutzschalter	Schutzschalter	Nennstrom des Hauptschalters	Circuit Breaker Quantity, 30mA
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	2	6	16 A, Type C	40 A	2
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	2	6	10 A, Type C	40 A	2
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A	2	6	13 A, Type C	40 A	2

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäusewerkstoff
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	286 mm	418 mm	148 mm	Kunststoff
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	436 mm	418 mm	148 mm	Kunststoff
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	246 mm	310 mm	148 mm	Kunststoff
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	436 mm	418 mm	148 mm	Kunststoff
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A	586 mm	310 mm	148 mm	Kunststoff
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A	586 mm	310 mm	148 mm	Kunststoff
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	586 mm	418 mm	148 mm	Kunststoff
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	586 mm	418 mm	148 mm	Kunststoff
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A	586 mm	600 mm	148 mm	Kunststoff

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT