

Digitaler SENZ-WIFI-Timer-Thermostat



nVent RAYCHEM SENZ-WIFI ist ein eleganter Thermostat, der einen hohen Komfort und niedrige Energiekosten für die elektrische Fußbodenbeheizung sicherstellt. Geeignet für Neubau- oder Renovierungsprojekte, kann mit allen Heizbändern und Heizmatten für die Fußbodenbeheizung verwendet werden. Standardmäßig in einzigartiger schwarzer Ausführung oder mit weißer Frontblende erhältlich. Andere Frontblendenoptionen sind ebenfalls erhältlich. Der Thermostat kann als Standard-WLAN-Thermostat betrieben oder in eine Gruppe von Thermostaten integriert und vollständig von der SENZ WIFI-App gesteuert werden. Der Thermostat kann per Sprachbefehl über Google Assistant- und Amazon Alexa-kompatible Smartspeaker gesteuert werden. Eco Design compliant thanks to the following functions: Room temperature control, with open window detection, Distance control option, Adaptive start control, Working time limitation. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550).

EIGENSCHAFTEN

Einfach und flexibel in der Bedienung

Bildschirm mit Touch-Funktion: große Symbole im zentralen Menü, Wischen und Antippen für Dual-Navigation, Blättern für Listenauswahl, Rad für Temperatúrauswahl, kompatibel mit den meisten Schalterrähmen

Von überall auf der Welt anhand der SENZ-WIFI App vollständig steuerbar

Sprachsteuerung über Amazon Alexa-kompatible Smartspeaker

Sprachsteuerung über Google Assistant-kompatible Smartspeaker

7 operating modes, 3 economic programs, 1 constant mode, 1 flexible boost, 1 holiday mode, 1 'off' mode

Energieeffizient, anpassungsfähig, Funktion für geöffnetes Fenster, Energieverbrauchsübersicht

Kapazitiver Vollfarb-Touchscreen

Optimum heat management, with 4 sensor modes

Kann von einer Drittanbieter-Anwendung über Open Source RESTful API gesteuert werden

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 12 to 20 year total care warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/5

Katalognummer	Artikelname	Netzgerät	Messbereich	Einstellbares Differential	Regelungstyp	Max. Kontaktspannung
1244-017778	R-SENZ-WIFI	230 V	4 – 40 °C	Nein	Ein/Aus	230 V

Table 2/5

Katalognummer	Artikelname	Max. Kontaktbelastung	Sensor-/Fühlertyp	Temperaturregelungsklasse	Regelcharakteristik	Power Consumption, Standby
1244-017778	R-SENZ-WIFI	13 A	Resistance Sensor	IV	PID	0.5 W

Table 3/5

Katalognummer	Artikelname	Schutzart	RAL-Nummer	Farbe	IFTTT-Support verfügbar	Zeitschaltuhrtyp
1244-017778	R-SENZ-WIFI	IP21	9003	Schwarz	Nein	Week Clock

Table 4/5

Katalognummer	Artikelname	Zeitschaltuhrmodell	Selbstlernen	Fernbedienung	Kommunikationsprotokoll	Höhe
1244-017778	R-SENZ-WIFI	Digital	Ja	Ja	WiFi	84.3 mm

Table 5/5

Katalognummer	Artikelname	Breite	Tiefe
1244-017778	R-SENZ-WIFI	85.5 mm	41.9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Google und zugehörige Marken und Logos sind Marken von Google LLC.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT