

AT-TS Thermostate mit Anlegefühler



Die nVent RAYCHEM AT-TS Serie sind elektronische Leitungs- oder Umgebungstemperaturthermostate für selbstregelnde Heizbänder für Anwendungen bei Rohrfrostschutz- oder Temperaturerhaltung.

EIGENSCHAFTEN

Energiesparender, leitungsgebundener oder elektronischer Umgebungsregelthermostat.

Einstellbar: -5 °C to +15 °C (AT-TS-13), 0 °C to +120 °C (AT-TS-14)

Direct switching of heating cables, maximum current 16 A, 250 VAC

Einfache und schnelle Montage

Bedienerfreundlich: LEDs zeigen an, wenn die Kabel unter Strom stehen oder der Temperaturfühler defekt ist

Zuverlässig mit langer Lebensdauer: 6 year extended product warranty available, maintenance free

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe:	55 mm
Höhe:	120 mm
Breite:	122 mm
Schutzart:	IP65

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Temperaturregelbereich
648945-000	AT-TS-14	0 – 120 °C
728129-000	AT-TS-13	-5 to 15 °C

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT