

Universelle Verbindungsgarnitur für PI-Heizkabel



nVent RAYCHEM CS -150-UNI-PI ist ein universelles, unter der Isolierung angebrachtes Kaltverbindungsset für polymerisierte (PI) Heizkabel zum Verbinden und Anschließen von PI-Heizkabeln an Kaltleiter (max. 32 A) oder 3-adrige flexible Stromkabel (max. 25 A) mit Schraubklemmen. Zugelassen in explosionsgefährdeten Bereichen.

EIGENSCHAFTEN

Einfache und schnelle Montage

Unterschiedliche Konfigurationen, zugeschnitten auf jede Anwendung

Elektrischer Anschluss erfolgt über Klemmleiste, kein Spezialwerkzeug erforderlich

Zugelassen für Ex-Bereiche

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelname	Verbindungsart	Nennspannung	Bemessungsstrom	Max. Betriebstemperatur	Schutzart
A45371-000	CS-150-UNI-PI	Kaltanschlussstechnik	750 V max	32 A	180 °C	IP66

Table 2/2

Katalognummer	Artikelname	Bereichsklassifizierung
A45371-000	CS-150-UNI-PI	Non-Hazardous, Hazardous

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asien-Pazifik

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Lateinamerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT