

19"-Frontplatten, Kunststoff



19-Zoll-Kunststofffrontplatten zum Einclippen mit ästhetischem Design sind speziell für Datacom-Anwendungen. Die einfach aufsteckbaren Panels unterstützen die Luftstromführung und sorgen gleichzeitig für ein ansprechendes Aussehen des Netzwerkschranks.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Formschönes Design

Einfache Montage durch Einclippen auf die 19-Zoll-Ebene

SPEZIFIKATIONEN

Zubehörtyp: Frontplatte

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Befestigung	EMV-Schirmung	Material	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
87927-991	19-Zoll-Frontplatte	Eingerastet	Nein	ABS	Roh	Roh
87927-992	19-Zoll-Frontplatte	Eingerastet	Nein	ABS	Roh	Roh
23130-623	19-Zoll-Frontplatte	Eingerastet	Nein	ABS		
23130-622	19-Zoll-Frontplatte	Eingerastet	Nein	ABS		

Table 2/3

Katalognummer	Farbcode	Höhe Gestell	Höhe	Breite Gestell	Breite	Tiefe
87927-991	RAL 7035	1U	43.71mm	95HP	482mm	12mm
87927-992	RAL 7035	2U	88.17mm	95HP	482mm	12mm
23130-623	RAL 7035	6U	266.6mm	95HP	483mm	2mm
23130-622	RAL 9005	6U	266.6mm	95HP	483mm	2mm

Table 3/3

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
87927-991	10	No
87927-992	10	No
23130-623	10	No
23130-622	10	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE