


AMC-Filler Modul ECO mit starrem Griff



Dieses AdvancedMC-Filler-Modul besteht aus einer Edelstahlfrontplatte ohne LEDs und verfügt über EMV-Dichtungen links und unten. Das Filler-Modul wird mit einer Rastnase aus Kunststoff an der Kartenführung des Chassis befestigt. Das Modul kann verwendet werden, um einen leeren Slot abzudecken, um die EMV-Abschirmung zu gewährleisten und um Luftlecks zu schließen. Diese Filler-Module können für AdvancedMC-Carrier und MicroTCA-Slots verwendet werden. Es ist keine Verriegelungsschiene erforderlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

ECO AdvancedMC Filler-Modul mit einfacher Rastnase anstelle des Push-Griff-Mechanismus

Für Conventional-, Cutaway- und Hybrid-Carrier sowie MicroTCA-Systeme

Frontplatte, Stahl, rostfrei

Das optionale Luftleitblech (Luftstrom einstellbar) kann zur Führung des Luftstroms im Gehäuse verwendet werden.

SPEZIFIKATIONEN

Produktfamilie: AdvancedMC

Typ: Filler-Modul

Produkttyp: Systemmodul

Table 1/1

Katalognummer	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen	Material	Schnelles Schiff
20849-352	Full-size	1	Edelstahl	No
20849-351	Mid-size	1	Edelstahl	No

Katalognummer	Auslegungsmerkmal	Anzahl Verpackungen	Material	Schnelles Schiff
20849-353	Full-size	1	Edelstahl	No
20849-350	Mid-size	1	Edelstahl	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Mikroschalter nicht verwendbar.

Luftleitblech bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE