

Anschlussklemme mit Hebeln

Verteilerklemmen für Verteilerbox.



MERKMALE

Anschlussklemme mit Hebeln

Für alle Leiterarten

3 oder 5 Leiter

Bis zu 4,00 mm²

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Farbe	Umgebungstemperatur	Anzahl Klemmen	Tiefe	Höhe
20118-902	Klemme	Transparent, Grün	85°C max	3	18.8mm	8.4mm
20118-903	Klemme	Transparent, Grün	85°C max	5	18.8mm	8.4mm

Table 2/3

Katalognummer	Material	Max. Stromstärke	Höchstspannung	Anzahl Verpackungen	Gewicht	Breite
20118-902	Polycarbonat	20A	600V	10	2.5g	18.8mm
20118-903	Polycarbonat	20A	600V	10	4g	30mm

Table 3/3

Katalognummer	Schnelles Schiff
---------------	------------------

20118-902	No
20118-903	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE