

# Netzteil 19" AC/DC für MicroTCA, ohne Management, Double Full-Size

## KATALOGNUMMER

**11098-392**



Das MTCA-Netzteil 300 ist ein außergewöhnlich effizientes Stromversorgungsmodul für MicroTCA-Anwendungen. Ohne PM EMMC eignet es sich zur Anwendung ohne MicroTCA-Hardwaremanagement. Alternativ kann es in Systemen mit PM EMMC auf der Backplane verwendet werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Weitbereichsspannungseingang 90-264 VAC

Aktive Power Factor Correction

Bauform kompatibel mit AdvancedMC Double Full-Size

Ein-Draht Current Share Leitung für Redundanzbetrieb

Entspricht EMV Class B nach EN 55022

Ohne MicroTCA Power Management Controller

Netzeingang vorne

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leistungsversorgung

Typ: 19-Zoll-Schaltnetzteil

Passt zu: MicroTCA-Systeme

Eingangsspannung AC: 90 – 264V

Strom: 300W

Anzahl Ausgangsspannungen: 2

Spannung 1: 12V

Strom 1: 25A

Spannung 2: 3.3V

Strom 2: 3A

Breite Gestell: 6HP

Tiefe: 186.65mm

Höhe: 148.3mm

Anzahl Verpackungen: 1

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Ausgangsdaten für Ta = -25 ... 55 °C mit forcierter Kühlung mit 20 cfm

Steckverbinder FCI 51720?10202402AA oder Molex 87631?2019

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**