

PXI-Express-System, 4 HE, 18 Slots, Gen3 x 8

KATALOGNUMMER

14579-042



Desktop PXI Express Gehäuse für einen PXI Express System Controller mit bis zu 16 TE und 17 PXI oder PXI Express Boards mit 4 TE Breite.

MERKMALE

PXI Express Desktop Chassis, 4 HE, 84 TE, mit Griffen und 19-Zoll Montagewinkeln

1 PXI Express System-Slot mit 16 TE Breite, 1 PXI Express Timing-Slot und 16 Hybrid-Slots

PCIe-Switching der 3. Generation mit einem zweigliedrigen Systemsteckplatz (1x16 und 1x8)

Leistungsstarke Kühlung mit geräuscharmen Lüftern, 80 W je Slot bei 15K Temperaturerhöhung

Luftstrom von unten nach hinten mit temperaturgesteuerten Lüftern; integriertes Chassis Monitoring Modul (CMM)

AC-Weitbereichseingang mit Netzschalter auf der Rückseite, Power Push Taster oben an der Vorderseite, Rückseitige externe 10 MHz Taktein-/ausgänge

Trigger Eingangs-/Ausgangsleitung über SMA-Steckverbinder auf der Vorderseite

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 18

Typ: Desktop

Typ Rückwandplatine: PXI Express, Konfiguration mit zwei Verbindungen

Datenübertragung: PCIe Gen3

Strom pro Slot: 80W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von unten nach hinten

Höhe Gestell: 4U

Netzteiltyp: (1) Netzteil mit Steckanschluss

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Nein

Entspricht: PXISA PXI-5 R1.1

Tiefe: 466mm

Gross Weight: 10kg

Anzahl Verpackungen: 1

Anzahl PXI Express Timing-Slots: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

System gem. IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG Rev. 3.0 und PXI-5

Modifizierte Systeme auf Anfrage

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE