

# AirBender, Kartenführungseinsatz, Blockade 70 P, 4 HP, 160 mm, 10 Stück

## KATALOGNUMMER

**24563-040**



Der nVent SCHROFF AirBender Einsatz verbessert die Kühleffizienz um bis zu 85 % pro Slot, indem er den Luftstrom in Umgebungen mit gemischten Luftwiderständen ausgleicht. Er ist einfach zu installieren, reduziert Lüftergeräusche und verbessert die Gesamtleistung des Systems.

## MERKMALE

AirBender Kartenführungseinsätze verbessern die Kühleffizienz in elektronischen Systemen um bis zu 85 % pro 4TE-Slot, indem sie den Luftstrom in Umgebungen mit gemischten Luftwiderständen ausgleichen.

70 % Luftversperrung: Der AirBender sorgt in Slots mit weniger kritischen Komponenten für zusätzlichen Luftwiderstand, wodurch der Luftstrom in empfindlichere Zonen umgeleitet wird und bessere Kühlergebnisse für alle Karten gewährleistet werden.

Einfache Installation: Klemmen Sie den AirBender ganz einfach in nVent SCHROFF-Kunststoffkartenführungen, und befestigen Sie ihn optional mit einer Schraube.

Reduziert die Geräuschentwicklung der Lüfter, indem sie an einem effizienten Betriebspunkt gehalten werden.

Air bender and CassettePRO cannot be used together in the same slot.

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Luftschottblech

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Systeme

Breite Gestell: 4HP

Tiefe: 160mm

Material: Polycarbonat

Anzahl Verpackungen: 10

Farbe: Grau

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

AirBenders mit verschiedenen Versperrungsgraden sind auf Anfrage erhältlich.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**