

265HC Card-Lok mit hoher Klemmkraft

KATALOGNUMMER

A265HC-4.80T2



Die Card Loks der Serie 265HC zeichnen sich insbesondere durch ein leichtes und schmales Profil aus, dass sich ideal für die Halterung von Leiterplatten in dicht bestückten Gehäusen eignet. Die Konstruktion mit Schaft sorgt für eine gleichmäßigere Klemmkraft über die gesamte Länge des Card Loks, während die Ausrichtung von Keil und Körper für eine einfachere Installation beibehalten wird.

⚠️ **WARNUNG:** Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.

MERKMALE

Gewicht 0,89 g/cm (0,80 oz./")

Max. Erweiterung 7,37 mm (0,290 Zoll)

Länge 96,5 mm (3,80-Zoll) bis 172,7 mm (6,80-Zoll), 12,7 mm (0,5-Zoll) schrittweise

Durchschnittliche Klemmkraft (4,80 Zoll, schwarz eloxiert) = 1091 lbs

Schraubverriegelung

Erhältlich in den Oberflächenausführungen schwarz eloxiert, schwarz harteloxiert, oder chemisch vernickelt

5 Segment/ Keile, Konstruktion mit Schaft

Flexible Montageoptionen

Profil 5,72 mm (0,225 Zoll) x 5,84 mm (0,230 Zoll)

Für Cold-Wall Anwendung

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Leiterplattenhalterung

Material: Aluminium

Typ: Mit Welle, hohe Klemmkraft

Wärmeleistung: Besser

Profil: 5.72 x 5.84 mm

Klemmkraft: 272kgf

Spaltbreite: PCB + (6.0 - 6.9 mm)

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

nVent behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen aufgrund der Weiterentwicklung und Verbesserung von Produkten zu ändern. Sofern nicht anderweitig schriftlich vereinbart, können entfallene oder ersetzte militärische Spezifikationen nach den neuesten oder ersetzenden Spezifikationen zertifiziert werden. Produkte, die in Übereinstimmung mit diesen Spezifikationen hergestellt wurden, gelten als vollständig konform, unabhängig davon, ob Sie über solche Änderungen informiert wurden oder nicht, auch wenn sie von der ursprünglichen Spezifikation oder den vom Kunden angegebenen abweichen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE