

EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, schirmbar mit EMV-Dichtung

Ungeschirmter Baugruppenträger zur Backplanemontage



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F (flexibel), vordere 19-Zoll-Winkel sind inbegriffen, in der Tiefe anpassbarer 19"-Leiterplattenhalter, separat erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

Aluminium

IP 20 gemäß IEC 60529.

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Modulschiene Typ „light“

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
EMV-Schirmung:	Nein
Produkttyp:	Baugruppenträger/Einschub

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ Dichtung
24563-131	3U	175mm	1	Rückwandplatte	160mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-132	3U	235mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-133	3U	295mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-134	3U	355mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-135	3U	415mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-136	3U	475mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-431	6U	175mm	1	Rückwandplatte	160mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-432	6U	235mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-433	6U	295mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-434	6U	355mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-435	6U	415mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)
24563-436	6U	475mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl EMV (nachrüstbar)

Table 2/3

Katalognummer	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Material	Breite Gestell	Statische Last
---------------	-----------------	-------------	------------	----------	----------------	----------------

24563-131	Nein	Gestell	IEC 60297-3-10 3	Aluminium	84HP	11kg
24563-132	Nein	Gestell	IEC 60297-3-10 3	Aluminium	84HP	11kg
24563-133	Nein	Gestell	IEC 60297-3-10 3	Aluminium	84HP	11kg
24563-134	Nein	Gestell	IEC 60297-3-10 3	Aluminium	84HP	11kg
24563-135	Nein	Gestell	IEC 60297-3-10 3	Aluminium	84HP	11kg
24563-136	Nein	Gestell	IEC 60297-3-10 3	Aluminium	84HP	11kg
24563-431	Nein	Gestell	IEC 60297-3-10 3	Aluminium	84HP	11kg
24563-432	Nein	Gestell	IEC 60297-3-10 3	Aluminium	84HP	11kg
24563-433	Nein	Gestell	IEC 60297-3-10 3	Aluminium	84HP	11kg
24563-434	Nein	Gestell	IEC 60297-3-10 3	Aluminium	84HP	11kg
24563-435	Nein	Gestell	IEC 60297-3-10 3	Aluminium	84HP	11kg
24563-436	Nein	Gestell	IEC 60297-3-10 3	Aluminium	84HP	11kg

Table 3/3	
Katalognummer	Schnelles Schiff
24563-131	No
24563-132	No
24563-133	No
24563-134	No
24563-135	No
24563-136	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
24563-431	No
24563-432	No
24563-433	No
24563-434	No
24563-435	No
24563-436	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE