

EuropacPRO 19"-Baugruppenträgersatz für DIN Steckverbinder, schirmbar mit EMV-Dichtung

Ungeschirmter Baugruppenträger zur Montage von DIN-Steckverbinder EN 60603-2 (DIN 41612).



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F (flexibel), vordere 19-Zoll-Winkel sind inbegriffen, in der Tiefe anpassbarer 19"-Leiterplattenhalter, separat erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Aluminium

IP 20 gemäß IEC 60529

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modulschienen hinten zur Steckverbindermontage (IEC 60603-2/DIN 41612)

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Modulschiene Typ „light“

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
EMV-Schirmung:	Nein
Produkttyp:	Baugruppenträger/Einschub

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ EMV-Dichtung
24563-191	3U	175mm	1	DIN-Steckverbinder	160mm	Edelstahl (nachrüstbar)
24563-192	3U	235mm	1	DIN-Steckverbinder	160mm, 220mm	Edelstahl (nachrüstbar)
24563-193	3U	295mm	1	DIN-Steckverbinder	160mm, 220mm, 280mm	Edelstahl (nachrüstbar)
24563-194	3U	355mm	1	DIN-Steckverbinder	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl (nachrüstbar)
24563-491	6U	175mm	1	DIN-Steckverbinder	160mm	Edelstahl (nachrüstbar)
24563-492	6U	235mm	1	DIN-Steckverbinder	160mm, 220mm	Edelstahl (nachrüstbar)
24563-493	6U	295mm	1	DIN-Steckverbinder	160mm, 220mm, 280mm	Edelstahl (nachrüstbar)
24563-494	6U	355mm	1	DIN-Steckverbinder	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl (nachrüstbar)

Table 2/2

Katalognummer	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Breite Gestell	Statische Last	Schnelles Schiff
24563-191	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-192	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-193	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-194	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-491	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-492	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	No

Katalognummer	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Breite Gestell	Statische Last	SchnellesSchiff
24563-493	Nein	Gestell	IEC 60297-3-10 3	84HP	11kg	No
24563-494	Nein	Gestell	IEC 60297-3-10 3	84HP	11kg	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE