

EuropacPRO erweiterte EMV 45,19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, Heavy, EMV geschirmt, w/wo Front Handle



EMC-geschirmter Baugruppenträger für Backplane-Montage. 19-Zoll Winkel und Seitenwände sind miteinander verbunden (getoxt = kaltverschweisst) zur Erhöhung der Festigkeit.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Erweiterter EMV-Baugruppenträger mit einer durchschnittlich um 45 % verbesserten RF-Abschirmwirkung im Vergleich zu einem Standard-EuropacPRO, geprüft nach EN 61000-5-7*anhängig

Obere und untere Blende mit EMV- und luftstromoptimierter Perforation, erfüllt die Anforderungen der Brandschutznorm EN 62368-1

Zusätzliche Seitenplattenblenden für erhöhte seitliche RF-Abschirmung

Modulschienen und Seitenplatten des Typs H ("Heavy") für raue Umgebungen

Modulschiene hinten zur direkten Leiterplatten-Montage ohne Isolierstreifen

Stoß- und vibrationsfest bis zu 5 g, geprüft nach EN 61373 Klasse 1, Kategorie B

Einbaulast bis zu 15 kg

Kompatibel mit Textil- und Edelstahl dichtungen

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Ausführungen mit und ohne Frontgriffe

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung, Änderungen und Montagedienste auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN

Statische Last: 15kg
Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub
EMV-Schirmung: Ja

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ EMV-Dichtung
24563-900	3U	235mm	1	Rückwandplatte	160mm	Textil
24563-901	3U	295mm	1	Rückwandplatte	160mm	Textil
24563-903	3U	355mm	1	Rückwandplatte	160mm	Textil
24563-910	6U	235mm	1	Rückwandplatte	160mm	Textil
24563-911	6U	295mm	1	Rückwandplatte	160mm	Textil
24563-913	6U	355mm	1	Rückwandplatte	160mm	Textil
24563-950	3U	235mm	1	Rückwandplatte	160mm	Textil
24563-951	3U	295mm	1	Rückwandplatte	160mm	Textil
24563-953	3U	355mm	1	Rückwandplatte	160mm	Textil
24563-960	6U	235mm	1	Rückwandplatte	160mm	Textil
24563-961	6U	295mm	1	Rückwandplatte	160mm	Textil
24563-963	6U	355mm	1	Rückwandplatte	160mm	Textil

Table 2/3

Katalognummer	Schock- und Vibrationstoleranz	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Oberfläche	Material
24563-900	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium

Katalognummer	Schock- und Vibrationstoleranz	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Oberfläche	Material
24563-901	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium
24563-903	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium
24563-910	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium
24563-911	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium
24563-913	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium
24563-950	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium
24563-951	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium
24563-953	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium
24563-960	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium
24563-961	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium
24563-963	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium

Table 3/3

Katalognummer	Breite Gestell	Schnelles Schiff
24563-900	84HP	No
24563-901	84HP	No
24563-903	84HP	No
24563-910	84HP	No
24563-911	84HP	No

Katalognummer	Breite Gestell	Schnelles Schiff
24563-913	84HP	No
24563-950	84HP	No
24563-951	84HP	No
24563-953	84HP	No
24563-960	84HP	No
24563-961	84HP	No
24563-963	84HP	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körnerverletzung sowie

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE