

Frontplatten, ungeschirmt, mit Befestigungsstift



Frontplatte mit GND/Erdungsanschluss. Die Erdung kann mit einem Kabel vorgenommen werden, das zum Erdungsanschluss auf der Rückseite der Platte passt.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Für geerdeten Frontbereich (Schutzklasse 1)

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe:	2.5mm
Höhe Gestell:	3U
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte ohne Griff

Table 1/2

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
20119-159	7HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
20119-160	14HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein
20119-161	21HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein
20119-162	28HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein
20119-163	42HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend	Nein

Table 2/2

Katalognummer	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe	Breite	Schnelles Schiff
20119-159	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	35.2mm	No
20119-160	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	70.8mm	No
20119-161	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	106.3mm	No
20119-162	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	141.9mm	No
20119-163	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	213mm	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATEN

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE