


Führungsschiene mit Codierung, vormontierter ESD-Clip für CompactPCI/ VME64x, PC



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Neue Generation der kodierbaren Kunststoff-Führungsschienen zur sicheren Aufnahme von Leiterplatten oder Steckbaugruppen

Deutlich erhöhte Stabilität, durch eine optimierte Konstruktion und hochwertiges Material (PC)

Verbesserte Brandschutzeigenschaften, erfüllt EN 45545-2 Anforderungen R22, R23 und R24 mit HL3

„Halogenfrei“, nach IEC 61249-2-21

Können an Modulschienen (Al-Profil) oder an 1,5 mm dicke Stahlblechprofilen befestigt werden

Die Führungsschiene kann an Modulschienen Typ H und R zusätzlich angeschraubt werden. Dies ermöglicht den Einsatz bei Schock und Vibrationsanwendungen (z.B. im Bahnbereich)

Vormontierter ESD-Clip für einen leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte (PCB) und Modulschiene

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

SPEZIFIKATIONEN

Passt zu:	Baugruppenträger; Gehäuse; 19-Zoll-Einschub; Systeme
Typ:	Kodierung und vormontierte ESD-Klammern
Produktfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Produkttyp: Führungsschiene

Table 1/2

Katalognummer	Farbe	Anzahl Verpackungen	Leiterplattentiefe	Nutbreite	Entspricht	Schienenart
24568-853	Rot	10	70mm	2	EN 45545-2	Oben
24568-855	Rot	10	70mm	2	EN 45545-2	Unten
24568-856	Grau	10	70mm	2	EN 45545-2	Unten
24568-854	Grau	10	70mm	2	EN 45545-2	Oben
24568-847	Rot	10	160mm	2	EN 45545-2	Unten
24568-850	Rot	10	160mm	2	EN 45545-2	Oben
24568-848	Grau	10	160mm	2	EN 45545-2	Unten
24568-851	Grau	10	160mm	2	EN 45545-2	Oben

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
24568-853	No
24568-855	No
24568-856	No
24568-854	No
24568-847	No
24568-850	No
24568-848	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
24568-851	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE