

# Monitor, Tastatur, Touchpad, 1 HE-Schublade



Entwickelt für die 19-Zoll Standard-Rackmontage, konzipiert für Komfort, robustes Design für intensive Nutzung oder den Betrieb in rauen Umgebungen

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Ausziehbarer 17-Zoll-TFT-Farbmonitor Einschub, 1 HE (Auflösung 1280 x 1024; kann an VGA-Schnittstelle angeschlossen werden)

Tastatur mit verschiedenen Tastatur-Sprachlayouts (kann über USB angeschlossen werden)

Integriertes Touchpad (kann über USB angeschlossen werden)

Spannungsversorgung: Weitbereichseingang (Nennspannung 110 VAC bis 240 VAC), Spannungsversorgung mit 12, 24 und 48 VDC auf Anfrage.

Montage tiefenverstellbar für unterschiedliche Raster der Serverwinkelprofile; Montagetiefe (Maß c = Abstand der 19-Zoll-Profile): C-Maß 470 bis 740 mm

## SPEZIFIKATIONEN

**Tiefe:** 470mm

**Produkttyp:** Schaltschrank-/Gestellschubfach

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Anzahl Verpackungen | Farbe | Farbcode | Typ | Passt zu |
|---------------|--------------|---------------------|-------|----------|-----|----------|
|               |              |                     |       |          |     |          |

|           |    |   |             |          |                                   |                            |
|-----------|----|---|-------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|
| 60118-580 | 1U | 1 | Tiefschwarz | RAL 9005 | Monitor,<br>Tastatur,<br>Touchpad | 19-Zoll-<br>Schaltschränke |
| 60118-582 | 1U | 1 | Tiefschwarz | RAL 9005 | Monitor,<br>Tastatur,<br>Touchpad | 19-Zoll-<br>Schaltschränke |
| 60118-581 | 1U | 1 | Tiefschwarz | RAL 9005 | Monitor,<br>Tastatur,<br>Touchpad | 19-Zoll-<br>Schaltschränke |

Table 2/2

| Katalognummer | Tastaturtyp | Schnelles Schiff |
|---------------|-------------|------------------|
| 60118-580     | QWERTY UK   | No               |
| 60118-582     | AZERTY      | No               |
| 60118-581     | QWERTZ      | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDATENS

Weitere Ausführungen auf Anfrage. Mit Trackball oder Nummernblock.

Weitere Tastaturlayouts siehe Benutzerhandbuch.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annulierung der Garantie zur Folge.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**