

Novastar Gestell, Slim-Line



Ästhetischer Aluminiumdruckgussrahmen mit einer statischen Tragfähigkeit von 200 kg. Aluminium extrudiert 19 Zoll aufrecht auf die Rahmen geschraubt.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Statische Traglast 200 kg

19-Zoll-Ebene 33 mm vorne, 60 mm hinten

Al-Profil, RAL 7021, inkl. Erdung

SPEZIFIKATIONEN

Statische Last:	200kg
Rahmenmaterial:	Aluminium
Material:	Aluminium
Produkttyp:	Schaltschrank-/Gestellrahmen

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe
28230-001	6U	323mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-004	9U	456mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-007	12U	589mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-011	16U	767mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-015	20U	945mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-020	25U	1167mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-029	34U	1567mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-033	38U	1745mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-042	47U	2145mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-048	43U	1967mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-054	12U	589mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-055	12U	589mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-060	6U	323mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-063	9U	456mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-066	12U	589mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-070	16U	767mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-074	20U	945mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-079	25U	1167mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe
28230-088	34U	1567mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-092	38U	1745mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-097	43U	1967mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-101	47U	2145mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-126	12U	589mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau
28230-130	16U	767mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau
28230-134	20U	945mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau
28230-139	25U	1167mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau
28230-148	34U	1567mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau
28230-152	38U	1745mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau
28230-157	43U	1967mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau
28230-162	47U	2145mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau
28230-190	16U	767mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-191	16U	767mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-194	20U	945mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-195	20U	945mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-198	25U	1167mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-199	25U	1167mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe
28230-202	34U	1567mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-203	34U	1567mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-206	38U	1745mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-207	38U	1745mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-210	43U	1967mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-211	43U	1967mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-214	47U	2145mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau
28230-215	47U	2145mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-024	29U	1345mm	553mm	500mm	1	Schwarzgrau
28230-083	29U	1345mm	553mm	600mm	1	Schwarzgrau
28230-143	29U	1345mm	553mm	800mm	1	Schwarzgrau
28230-218	29U	1345mm	553mm	1000mm	1	Schwarzgrau
28230-226	29U	1345mm	553mm	900mm	1	Schwarzgrau

Table 2/2

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Typ	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
28230-001	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-004	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-007	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-011	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Typ	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
28230-015	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-020	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-029	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-033	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-042	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-048	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-054	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-055	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-060	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-063	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-066	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-070	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-074	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-079	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-088	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-092	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-097	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-101	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Typ	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
28230-126	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-130	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-134	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-139	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-148	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-152	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-157	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-162	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-190	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-191	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-194	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-195	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-198	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-199	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-202	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-203	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-206	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-207	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Typ	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
28230-210	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-211	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-214	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-215	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line	RoHS	No
28230-024	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line		No
28230-083	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line		No
28230-143	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line		No
28230-218	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line		No
28230-226	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Slim Line		No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Türen, Rückwände, Seitenwände, Dachausbauten, Sockel, Böden, Fachböden, Gleitschienen, Lenkrollen und Nivellierfüße bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE