

Frontplatte mit U-Profil für IEL-, IET-, Griff, 3 HE



Die U-Profil-Frontplatte kann mit einer Textildichtung abgeschirmt werden. Dies kann mit den IEL- und IET-Griffen oder dem Griff vom Typ 2 in Trapezform kombiniert werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Für IEL/IET/Trapezform Typ 2 Griff

Aluminium-Profil, farblos chromatiert, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig

U-Profil, schirmbar mit EMV-Textildichtung

Frontplatte, 3 HE, für frontseitige Montage

Bedingt durch das Fertigungsverfahren entstehen unterschiedliche Oberflächenstrukturen zwischen 4 bis 12 TE und 14 bis 16 TE

Zentrierpin eingepresst, Stahl rostfrei

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp:	Frontplatte
Produkttyp:	Frontplatte
Typ:	Frontplatte für Griff (Steckbaugruppe)

Table 1/3

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschichtung
30848-299	9HP	1	IEL, IET, Trapezform, Typ 2	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
20848-228	11HP	1	IEL, IET, Trapezform, Typ 2	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
20848-230	14HP	1	IEL, IET, Trapezform, Typ 2	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
20848-232	16HP	1	IEL, IET, Trapezform, Typ 2	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert

Table 2/3

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe (D)	EMV-Schirmung	Höhe (H)
30848-299	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-10 3, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nein (nachrüstbar)	128.4mm
20848-228	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-10 3, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nein (nachrüstbar)	128.4mm
20848-230	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-10 3, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nein (nachrüstbar)	128.4mm
20848-232	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-10 3, IEEE 1101.1/11	2.5mm	Nein (nachrüstbar)	128.4mm

Table 3/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite (W)	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
30848-299	3U	45.38mm		No
20848-228	3U	55.54mm	RoHS	No


Katalognummer	Höhe Gestell	Breite (W)	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
20848-230	3U	70.8mm	RoHS	No
20848-232	3U	80.9mm	RoHS	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

EMV-Profildichtung bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE