


PropacPRO Gehäuse-Designelemente



Zur Individualisierung des PropacPRO-Gehäusedesigns. Die Elemente werden von der Rückseite des Druckgussrahmens verschraubt.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Individualisierung des Gehäusedesigns

Verfügbar in 3 Formen und 2 Farben

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert
Passt zu:	Gehäuse
Produkttyp:	Eckprofil
Produktfamilie:	PropacPRO

Table 1/1

Katalognummer	Breite Gestell	Typ	Farbcode	Farbe	Schnelles Schiff
20850-190	42HP	Abgeviert	RAL 7035	Lichtgrau	No
20850-184	42HP	Abgerundet	RAL 7035	Lichtgrau	No

Katalognummer	Breite Gestell	Typ	Farbcode	Farbe	Schnelles Schiff
20850-331	42HP	Dreieck	RAL 5007	Brillantblau	No
20850-299	42HP	Abgerundet	RAL 5007	Brillantblau	No
20850-196	42HP	Dreieck	RAL 7035	Lichtgrau	No
20850-191	63HP	Abgeviert	RAL 7035	Lichtgrau	No
20850-332	63HP	Dreieck	RAL 5007	Brillantblau	No
20850-315	42HP	Abgeviert	RAL 5007	Brillantblau	No
20850-197	63HP	Dreieck	RAL 7035	Lichtgrau	No
20850-300	63HP	Abgerundet	RAL 5007	Brillantblau	No
20850-301	84HP	Abgerundet	RAL 5007	Brillantblau	No
20850-185	63HP	Abgerundet	RAL 7035	Lichtgrau	No
20850-186	84HP	Abgerundet	RAL 7035	Lichtgrau	No
20850-198	84HP	Dreieck	RAL 7035	Lichtgrau	No
20850-316	63HP	Abgeviert	RAL 5007	Brillantblau	No
20850-317	84HP	Abgeviert	RAL 5007	Brillantblau	No
20850-333	84HP	Dreieck	RAL 5007	Brillantblau	No
20850-192	84HP	Abgeviert	RAL 7035	Lichtgrau	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Größe 28 TE und weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Kann nicht mit der Frontabdeckhaube kombiniert werden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE