

Netzteil 19" AC/DC-Linearregler, Dual

Linearregler für Anwendungen, die nur einen sehr niedrigen Rauschpegel an den Ausgängen zulassen.



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

2 Ausgangsspannungen, galvanisch getrennt

Hohe Regelgenauigkeit, Geringe Restwelligkeit und sehr störungsarm

Netzeingangsspannung 230 VAC (mit Netzspannungsumrüstkit auf 115 VAC umstellbar)

Für Medizinanwendungen geeignet (8 mm Sicherheitsabstände)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1	Strom 1
13105-017	19-Zoll-Linearregler	230V	10W	2	12V	0.4A
13105-018	19-Zoll-Linearregler	230V	12W	2	15V	0.4A
13105-022	19-Zoll-Linearregler	230V	24W	2	12V	1A

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1	Strom 1
13105-023	19-Zoll-Linearregler	230V	30W	2	15V	1A
13105-021	19-Zoll-Linearregler	230V	14W	2	5V	1.4A
13105-027	19-Zoll-Linearregler	230V	36W	2	12V	1.5A
13105-028	19-Zoll-Linearregler	230V	45W	2	15V	1.5A
13105-029	19-Zoll-Linearregler	230V	58W	2	24V	1.2A

Table 2/3

Katalognummer	Spannung 2	Strom 2	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen
13105-017	12V	0.4A	3U	6HP	171.93mm	1
13105-018	15V	0.4A	3U	6HP	171.93mm	1
13105-022	12V	1A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-023	15V	1A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-021	5V	1.4A	3U	10HP	171.93mm	1
13105-027	12V	1.5A	3U	14HP	171.93mm	1
13105-028	15V	1.5A	3U	14HP	171.93mm	1
13105-029	24V	1.2A	3U	14HP	171.93mm	1

Table 3/3

Katalognummer	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
13105-017	RoHS, CE, EN 62368-1	No
13105-018	CE, EN 62368-1, RoHS	No

Katalognummer	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
13105-022	CE, RoHS	No
13105-023	RoHS, CE	No
13105-021	RoHS, CE	No
13105-027	CE, RoHS	No
13105-028	RoHS, CE	No
13105-029	CE, RoHS	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte bitte separat bestellen.

Ausgangsdaten bei Ta= 0 ... 50 °C.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE