

Netzteil 19" AC/DC Maxpower 100 W, Single



19"-Netzteil mit H15 Steckverbinder für lüfterlose Anwendungen. Mit AC-Weitbereichseingang und einer Ausgangsspannung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Großer Bereich der Eingangsspannung 90-254 VAC und 100-360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)

1 Ausgangsspannung

Signalisierung: Ausgangsspannung OK

Hohe Leistungsdichte

Integrierte Entkoppeldiode für Redundanzbetrieb

Aktiver Current Share Bus (CSB)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1	Strom 1
13100-104	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	99W	1	15V	6.6A
13100-103	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	100W	1	12V	8.3A

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1	Strom 1
13100-102	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	80W	1	5V	16A
13100-105	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	101W	1	24V	4.2A

Table 2/2				
Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
13100-104	3U	6HP	1	No
13100-103	3U	6HP	1	No
13100-102	3U	6HP	1	No
13100-105	3U	6HP	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte bitte separat bestellen.

Ausgangsdaten bei einer Netzspannung von > 190 VAC, $T_a = 0 \dots 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE