

Netzteil 19" AC/DC Maxpower 180 W, Single



19"-Netzteil mit H15 Steckverbinder für lüfterlose Anwendungen. Mit AC-Weitbereichseingang und einer Ausgangsspannung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Großer Eingangsspannungsbereich von 90-254 VAC und 100-360 VDC mit aktiver Power Factor Correction (PFC)

1 Ausgangsspannung

Signalisierung: Ausgangsspannung OK

Wirkungsgrad bis 87 %

Integrierte aktive Entkopplung für Redundanzbetrieb

Aktiver Current Share Bus (CSB)

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1	Strom 1
13100-152	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	165W	1	15V	11A
13100-151	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	156W	1	12V	13A

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1	Strom 1
13100-150	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	150W	1	5V	30A
13100-153	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	168W	1	24V	7A

Table 2/2				
Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
13100-152	3U	8HP	1	No
13100-151	3U	8HP	1	No
13100-150	3U	8HP	1	No
13100-153	3U	8HP	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Frontplatte bitte separat bestellen.

Ausgangsdaten für Netzspannung >190 VAC, TA = 0 ... 50 °C.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE