

Netzteil-Frontplatte



Frontplatte für nVent SCHROFF 19-Zoll-kompatible Netzteile. Flache Frontplatte mit vertikalen Vertiefungen für EMV-Kontaktstreifen aus Edelstahl.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Frontplatten, Al, Vorderseite eloxiert, Rückseite leitfähig, mit vertikalen Slots für EMV-Kontaktstreifen

SPEZIFIKATIONEN

Zubehörtyp: Frontplatte

Table 1/2

Katalognummer	Material	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Höhe Gestell	Höhe
21006-959	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm
21006-943	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm

Katalognummer	Material	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Höhe Gestell	Höhe
21006-955	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm
21006-957	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm
21006-954	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm
21006-956	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm
21005-476	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm
21006-945	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm
21005-475	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm
31006-677	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm
21005-470	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm
21005-473	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm
21005-477	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm
21005-451	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm
21005-474	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm
21005-439	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm
21005-478	Aluminium	Eloxiert	Leitend	Nein	3U	128.4mm

Table 2/2

Katalognummer	Breite Gestell	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	Schnelles Schiff
21006-959	3HP	14.9mm	2.5mm	1	Eloxiert	No

Katalognummer	Breite Gestell	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	Schnelleschiff
21006-943	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Eloxiert	No
21006-955	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Eloxiert	No
21006-957	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Eloxiert	No
21006-954	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Eloxiert	No
21006-956	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Eloxiert	No
21005-476	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Eloxiert	No
21006-945	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Eloxiert	No
21005-475	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Eloxiert	No
31006-677	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Eloxiert	No
21005-470	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Eloxiert	No
21005-473	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Eloxiert	No
21005-477	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Eloxiert	No
21005-451	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Eloxiert	No
21005-474	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Eloxiert	No
21005-439	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Eloxiert	No
21005-478	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Eloxiert	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE