

Rack Safety Plus, 3 HE, 230 / 400 V AC



Die nVent SCHROFF Rack Safety Plus-Einheit ist eine 19-Zoll-Stromverteilungs-Einheit, die als zentrale Verteilereinheit verwendet wird, um elektrische oder elektronische Geräte mit Strom zu versorgen. Zusätzlich ist sie mit einer Notausschalter-Funktion ausgestattet.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

19", 3 HE Stromverteilungs-Einheit mit Notausschalter-Funktion

Zentrale Stromverteilungseinheit für elektrische oder elektronische Geräte

400 V, 3-phasiger oder 230 V 1-phasiger Netzeingang mit Sicherungen

AC-Ausgänge mit verschiedenen Steckertypen, geschaltet durch EIN/AUS-Schalter

Permanente AC-Ausgänge (Service)

Alle Ausgänge sind durch Sicherungsautomaten abgesichert

Die Not-Aus-Funktion erfüllt die Anforderungen der EN 60947-5-1 und EN 60204-1 und ist vandalismussicher

An das System kann ein zusätzlicher externer Notaus-Taster angeschlossen werden

SPEZIFIKATIONEN

Funktion:	Not-Aus
Passt zu:	Varistar CP; Novastar
Zubehörtyp:	Stromverteilungszubehör
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Eingangsspannung AC	Anzahl Phasen	EMV-Filter	Überspannungsableiter	Einschaltstrombegrenzer
21270-010	Netzverteiler	230V	1	Nein	Ja	Ja

Katalognummer	Produkttyp	Eingangsspannung AC	Anzahl Phasen	EMV-Filter	Überspannungsableiter	Einschaltstrombegrenzer
21270-011	Netzverteiler	230V	1	Nein	Nein	Nein
21270-005	Netzverteiler	230V	1	Nein	Ja	Nein
21270-003	Netzverteiler	230V	1	Nein	Nein	Nein
21270-012	Netzverteiler	400V	3	Nein	Nein	Nein
21270-001	Netzverteiler	400V	3	Ja	Ja	Ja

Table 2/2

Katalognummer	Abdeckung Schutzschalter	Höhe Gestell	Typ Buchse	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
21270-010	Ja	3U	IEC C13	1	No
21270-011	Nein	3U	SCHUKO, IEC C13	1	No
21270-005	Ja	3U	SCHUKO	1	No
21270-003	Nein	3U	IEC C13	1	No
21270-012	Nein	3U	IEC C13, IEC C13 LOCK	1	No
21270-001	Ja	3U	SCHUKO, IEC C13	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die genaue Konfiguration optionaler Funktionen und Beispielkonfigurationen entnehmen Sie bitte der Tabelle des/der gelieferten Artikel(s).

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE