

# Teleskopschienen, Universal, schwerlastfähig, 2 HE



Teleskopschienen mit 10 bis 100 kg Tragkraft, >100 % Auszugslänge und mit seitlicher Montagemöglichkeit auf 19 Zoll. Robuste Teleskop-Gleitschienen – geeignet für die Installation von 19-Zoll-Einschüben in Servergehäuse aus unserem Produktportfolio. Aufgrund der äußerst robusten Konstruktion und der hohen Tragfähigkeit können die Teleskopschienen auch bei sehr schweren Gehäusen eingesetzt werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Statische Traglast pro Paar von 72-100 kg

Montage seitlich an den 19-Zoll-Holmen (19-Zoll-Ebene bleibt frei zur Befestigung des Auszugs/Schubfachs)

Endanschlag gedämpft

Auszugslänge > 100 %

Schienenbreite k = 19,1 mm, max. Einbaubreite des Auszugs/Schubfachs w = 411 mm

## SPEZIFIKATIONEN

**Material:** Stahl  
**Produkttyp:** Teleskopschiene  
**Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/1

| Katalognummer | Länge | Anzahl Verpackungen | Statische Last | Typ | Schnelles Schiff |
|---------------|-------|---------------------|----------------|-----|------------------|
|---------------|-------|---------------------|----------------|-----|------------------|

|           |       |   |       |            |    |
|-----------|-------|---|-------|------------|----|
| 20110-190 | 300mm | 2 | 77kg  | Universell | No |
| 20110-193 | 450mm | 2 | 94kg  | Universell | No |
| 20110-192 | 400mm | 2 | 88kg  | Universell | No |
| 20110-194 | 500mm | 2 | 100kg | Universell | No |
| 20110-195 | 550mm | 2 | 94kg  | Universell | No |
| 20110-191 | 350mm | 2 | 83kg  | Universell | No |
| 20110-196 | 600mm | 2 | 88kg  | Universell | No |
| 20110-198 | 700mm | 2 | 72kg  | Universell | No |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Zur Montage auf der 19-Zoll-Ebene bitte Montagematerial separat bestellen.

Universal-Teleskopschienen können auch ohne zusätzliche Komponenten in nicht standardisierten Anwendungen montiert werden, also auch in anderen als 19-Zoll Schränken.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**