

Varistar Colocation Schrank, RAL 7021



Colocation-Schränke mit 2, 3 oder 4 Trennschotts in RAL 7021 zur Aufnahme von Servern und zur Trennung der Fächer für den Zugang und die Verkabelung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Colocation-Schränke mit Fächern

Flexible Verkabelung, von oben, unten, links oder rechts möglich (Daten- und Stromkabel können getrennt geführt werden)

Mehrpunkt-Türverriegelung

Perforierte Türen

Schutzart IP 20

Farbe RAL 7021 (schwarzgrau)

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Gestell

Rahmenmaterial: Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Verkleidungsmaterial	Rahmenfarbe	Breite	Rahmenfarbecode
10130-202	40U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Verkleidungsmaterial	Rahmenfarbe	Breite	Rahmenfarbcode
10130-203	39U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-204	40U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-205	40U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-206	39U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-207	40U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-208	44U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-209	45U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-210	44U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-211	44U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-212	45U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-213	44U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-214	40U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-215	39U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-216	40U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-217	40U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-218	39U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-219	40U	2000mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-220	44U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Verkleidungsmaterial	Rahmenfarbe	Breite	Rahmenfarbcode
10130-221	45U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-222	44U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-223	44U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-224	45U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-225	44U	2200mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-257	45U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-258	48U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-259	48U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-260	45U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-261	48U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-262	48U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-269	45U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-270	48U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-271	48U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021
10130-272	45U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-273	48U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021
10130-274	48U	2450mm	Stahl	Schwarzgrau	800mm	RAL 7021

Table 2/3

Katalognummer	Verkleidungsfarbe	Verkleidungsfarbcode	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Anzahl Fächer	Oberfläche
10130-202	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverbeschichtet
10130-203	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverbeschichtet
10130-204	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverbeschichtet
10130-205	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverbeschichtet
10130-206	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverbeschichtet
10130-207	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverbeschichtet
10130-208	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverbeschichtet
10130-209	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverbeschichtet
10130-210	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverbeschichtet
10130-211	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverbeschichtet
10130-212	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverbeschichtet
10130-213	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverbeschichtet
10130-214	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverbeschichtet
10130-215	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverbeschichtet
10130-216	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverbeschichtet
10130-217	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverbeschichtet
10130-218	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverbeschichtet
10130-219	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Verkleidungsfarbe	Verkleidungsfarbcode	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Anzahl Fächer	Oberfläche
10130-220	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverbeschichtet
10130-221	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverbeschichtet
10130-222	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverbeschichtet
10130-223	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverbeschichtet
10130-224	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverbeschichtet
10130-225	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverbeschichtet
10130-257	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverbeschichtet
10130-258	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverbeschichtet
10130-259	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverbeschichtet
10130-260	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	2	Pulverbeschichtet
10130-261	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	3	Pulverbeschichtet
10130-262	Schwarzgrau	RAL 7021	1000mm	1	4	Pulverbeschichtet
10130-269	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverbeschichtet
10130-270	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverbeschichtet
10130-271	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverbeschichtet
10130-272	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	2	Pulverbeschichtet
10130-273	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	3	Pulverbeschichtet
10130-274	Schwarzgrau	RAL 7021	1200mm	1	4	Pulverbeschichtet

Table 3/3

Katalognummer	Material	Statische Last	Schnelles Schiff
10130-202	Stahl	800kg	No
10130-203	Stahl	800kg	No
10130-204	Stahl	800kg	No
10130-205	Stahl	800kg	No
10130-206	Stahl	800kg	No
10130-207	Stahl	800kg	No
10130-208	Stahl	800kg	No
10130-209	Stahl	800kg	No
10130-210	Stahl	800kg	No
10130-211	Stahl	800kg	No
10130-212	Stahl	800kg	No
10130-213	Stahl	800kg	No
10130-214	Stahl	800kg	No
10130-215	Stahl	800kg	No
10130-216	Stahl	800kg	No
10130-217	Stahl	800kg	No
10130-218	Stahl	800kg	No
10130-219	Stahl	800kg	No

Katalognummer	Material	Statische Last	Schnelles Schiff
10130-220	Stahl	800kg	No
10130-221	Stahl	800kg	No
10130-222	Stahl	800kg	No
10130-223	Stahl	800kg	No
10130-224	Stahl	800kg	No
10130-225	Stahl	800kg	No
10130-257	Stahl	800kg	No
10130-258	Stahl	800kg	No
10130-259	Stahl	800kg	No
10130-260	Stahl	800kg	No
10130-261	Stahl	800kg	No
10130-262	Stahl	800kg	No
10130-269	Stahl	800kg	No
10130-270	Stahl	800kg	No
10130-271	Stahl	800kg	No
10130-272	Stahl	800kg	No
10130-273	Stahl	800kg	No
10130-274	Stahl	800kg	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Seitenwand muss separat bestellt werden. Geeignete Kabeltrasse siehe Zubehör.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE