

Varistar CP Bottom Rear Panel, verkürzt



Verkürzte Rückwand erhältlich für IP20, IP55 und EMV-Anwendungen.

Verkürzte Rückwände sorgen für effizientes Kabelmanagement.

MERKMALE

geschraubt, robuste und von einer Person montierbare Seitenplatte

geschlossen oder mit Bürstenleiste

Höhe der Anschlussplatte 400 mm

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschranktür

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-359	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-354	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-357	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-355	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-358	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-356	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau

Table 2/2

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Schnelles Schiff
21630-359	RAL 7021	Pulverbeschichtet	No
21630-354	RAL 7021	Pulverbeschichtet	No
21630-357	RAL 7021	Pulverbeschichtet	No
21630-355	RAL 7021	Pulverbeschichtet	No
21630-358	RAL 7021	Pulverbeschichtet	No
21630-356	RAL 7021	Pulverbeschichtet	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Rückwand ist 400 mm kürzer als der Schrank für die Montage der Anschlussplatte.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE