

Varistar CP IP 55 Schrank



Varistar: Äußerst vielseitiger, robuster Elektronikschrank mit geschweißtem Stahlrahmen und einer Vielzahl verfügbarer Funktionen, darunter Staub- und Feuchtigkeitsschutz (IP 20 und IP 55), Kühloptionen von Lüftern bis zu 40-kW-Luft-Wasser-Kaltwassersätzen, Erschütterungen, Vibrations- und Erdbebenfestigkeit bis NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4 und branchenführende Hochfrequenz-/elektromagnetische (RFI / EMI) Abschirmung von 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz (geprüft nach IEC 61587-3).

MERKMALE

Schutzart IP 55

Türen mit 3-Punkt-Verriegelung, Seitenwände geschraubt.

Statische Traglast 1600 kg

Seiten- und Rückwände können von einer Person montiert werden

EN45545-2 Brandschutzdichtungen

SPEZIFIKATIONEN

Statische Last:	1600kg
Produkttyp:	Schaltschrank
Schutzart:	IP55
Verkleidungsfarbcodes:	RAL 7021
Rahmenmaterial:	Stahl

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Rahmenfarbe	Breite	Rahmenfarbcodes	Verkleidungsmaterial
10630-042	42U	2000mm	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021	Stahl
10630-041	42U	2000mm	Schwarzgrau	600mm	RAL 7021	Stahl

Table 2/3

Katalognummer	Tiefe	Verkleidungsfarbe	Typ	Anzahl Verpackungen	Entspricht	Oberfläche
---------------	-------	-------------------	-----	---------------------	------------	------------

10630-042	600mm	Schwarzgrau	Stahltür, blank	1	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-10 0	Pulverbeschicht et
10630-041	600mm	Schwarzgrau	Stahltür, verglast	1	IEC 60529, IEC 61587-1, IEC 60297-3-10 0	Pulverbeschicht et

Table 3/3		
Katalognummer	Material	Schnelles Schiff
10630-042	Stahl	No
10630-041	Stahl	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Weitere Abmessungen und Ausführungen im ServicePLUS IP 55. Sockel bitte separat bestellen. Für den Einbau von Fachböden und Gleitschienen ist ein weiteres paar Winkelprofile notwendig.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE