

Varistar CP Seismic Socket

Ein Sockel ermöglicht die funktionale Lagerung überschüssiger Kabel und schützt den unteren Teil des Schrankes vor Nagetieren.



MERKMALE

2 Trägerleisten, St, 10 mm, seitlich

Erdbebensichere dynamische Belastungskapazität von 500 kg

Höhe 103 mm

2 Abdeckungen, St, 10 mm, Front- und rückseitig

NEBS konform, Erdbebenfestigkeit bis (zu) Bellcore Zone 4, getestet mit 500 kg, Befestigungslöcher für Bodenmontage.

Zugang vorne und hinten möglich.

SPEZIFIKATIONEN

Statische Last: 400kg

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellsockel

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-110	600mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-111	600mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-112	600mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Entspricht
21630-113	600mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-114	800mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-115	800mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-116	800mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-117	800mm	1200mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Höhe	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
21630-110	Pulverbeschichtet	103mm	Sockel	Varistar CP	No
21630-111	Pulverbeschichtet	103mm	Sockel	Varistar CP	No
21630-112	Pulverbeschichtet	103mm	Sockel	Varistar CP	No
21630-113	Pulverbeschichtet	103mm	Sockel	Varistar CP	No
21630-114	Pulverbeschichtet	103mm	Sockel	Varistar CP	No
21630-115	Pulverbeschichtet	103mm	Sockel	Varistar CP	No
21630-116	Pulverbeschichtet	800mm	Sockel	Varistar CP	No
21630-117	Pulverbeschichtet	103mm	Sockel	Varistar CP	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE