

Varistar CP Seitenwand, Geschraubt

Seitenwand zum Anschrauben für Varistar CP Schränke.



MERKMALE

geschraubt, robuste und von einer Person montierbare Seitenplatte

Seitenwand ohne Erdungssatz

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-276	38U	1800mm	1000mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-236	38U	1800mm	1000mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-044	42U	2000mm	1100mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-242	42U	2000mm	1100mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-045	42U	2000mm	1200mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-243	42U	2000mm	1200mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-047	47U	2200mm	1100mm	IP20	2	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-249	47U	2200mm	1100mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-048	47U	2200mm	1200mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-250	47U	2200mm	1200mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-078	42U	2000mm	1100mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-079	42U	2000mm	1200mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-081	47U	2200mm	1100mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-082	47U	2200mm	1200mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-927	24U	1200mm	900mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-928	24U	1200mm	1000mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-929	29U	1400mm	900mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-930	29U	1400mm	1000mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-931	33U	1600mm	900mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-932	33U	1600mm	1000mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-933	38U	1800mm	900mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-934	38U	1800mm	1000mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-261	24U	1200mm	600mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-221	24U	1200mm	600mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-262	24U	1200mm	800mm	IP20	2	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-222	24U	1200mm	800mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-265	29U	1400mm	600mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-225	29U	1400mm	600mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-266	29U	1400mm	800mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-226	29U	1400mm	800mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-269	33U	1600mm	600mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-229	33U	1600mm	600mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-270	33U	1600mm	800mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-230	33U	1600mm	800mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-273	38U	1800mm	600mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-233	38U	1800mm	600mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-274	38U	1800mm	800mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-234	38U	1800mm	800mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-277	42U	2000mm	300mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-237	42U	2000mm	300mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-278	42U	2000mm	600mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-238	42U	2000mm	600mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-279	42U	2000mm	800mm	IP20	2	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-239	42U	2000mm	800mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-280	42U	2000mm	900mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-240	42U	2000mm	900mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-043	42U	2000mm	1000mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-241	42U	2000mm	1000mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-281	47U	2200mm	300mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-244	47U	2200mm	300mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-282	47U	2200mm	600mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-245	47U	2200mm	600mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-283	47U	2200mm	800mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-246	47U	2200mm	800mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-284	47U	2200mm	900mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-247	47U	2200mm	900mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-046	47U	2200mm	1000mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-248	47U	2200mm	1000mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-465	24U	1200mm	600mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-466	24U	1200mm	800mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-467	29U	1400mm	600mm	IP55	2	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-468	29U	1400mm	800mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-469	33U	1600mm	600mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-470	33U	1600mm	800mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-471	38U	1800mm	600mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-472	38U	1800mm	800mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-473	42U	2000mm	300mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-474	42U	2000mm	600mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-475	42U	2000mm	800mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-476	42U	2000mm	900mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-077	42U	2000mm	1000mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-477	47U	2200mm	300mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-478	47U	2200mm	600mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-479	47U	2200mm	800mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-480	47U	2200mm	900mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-080	47U	2200mm	1000mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-049	52U	2450mm	1000mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-051	52U	2450mm	1200mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-050	52U	2450mm	1100mm	IP20	2	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-263	24U	1200mm	900mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-223	24U	1200mm	900mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-224	24U	1200mm	1000mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-264	24U	1200mm	1000mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-267	29U	1400mm	900mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-227	29U	1400mm	900mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-268	29U	1400mm	1000mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-228	29U	1400mm	1000mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-271	33U	1600mm	900mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-231	33U	1600mm	900mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-272	33U	1600mm	1000mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-232	33U	1600mm	1000mm	IP55	2	Schwarzgrau
21630-275	38U	1800mm	900mm	IP20	2	Schwarzgrau
21630-235	38U	1800mm	900mm	IP55	2	Schwarzgrau

Table 2/2

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Material	Typ	Schnelles Schiff
21630-276	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-236	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-044	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Material	Typ	Schnelles Schiff
21630-242	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-045	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-243	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-047	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-249	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-048	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-250	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-078	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-079	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-081	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-082	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-927	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-928	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-929	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-930	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-931	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-932	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-933	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Material	Typ	Schnelles Schiff
21630-934	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-261	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-221	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-262	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-222	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-265	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-225	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-266	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-226	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-269	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-229	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-270	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-230	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-273	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-233	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-274	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-234	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-277	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Material	Typ	Schnelles Schiff
21630-237	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-278	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-238	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-279	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-239	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-280	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-240	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-043	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-241	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-281	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-244	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-282	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-245	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-283	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-246	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-284	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-247	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-046	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Material	Typ	Schnelles Schiff
21630-248	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-465	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-466	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-467	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-468	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-469	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-470	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-471	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-472	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-473	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-474	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-475	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-476	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-077	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-477	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-478	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-479	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-480	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Material	Typ	Schnelles Schiff
21630-080	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-049	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-051	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-050	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-263	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-223	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-224	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-264	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-267	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-227	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-268	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-228	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-271	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-231	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-272	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-232	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-275	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No
21630-235	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Stahl	Seitenwand, verschraubt	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE