

# Varistar CP Stahltür, perforiert mit 1-Punkt-Verriegelung



Perforierte Varistar CP-Stahltür, IP 20 mit 1-Punkt-Verriegelung.

## MERKMALE

Perforierte Stahltür mit Einpunktverriegelung für IP-20-Schutzklasse.

Öffnungswinkel 180°

Schlüsselschild

Schlüsselschild

Schlüsselschild

## SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Schaltschranktür

**Schutzart:** IP20

**Material:** Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Verriegelungstyp         | Anzahl Verpackungen | Farbe       |
|---------------|--------------|--------|--------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 21630-507     | 24U          | 1200mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-408     | 24U          | 1200mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-508     | 24U          | 1200mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Verriegelungstyp         | Anzahl Verpackungen | Farbe       |
|---------------|--------------|--------|--------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 21630-409     | 24U          | 1200mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-509     | 29U          | 1400mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-410     | 29U          | 1400mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-510     | 29U          | 1400mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-411     | 29U          | 1400mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-511     | 33U          | 1600mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-412     | 33U          | 1600mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-512     | 33U          | 1600mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-413     | 33U          | 1600mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-513     | 38U          | 1800mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-414     | 38U          | 1800mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-514     | 38U          | 1800mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-415     | 38U          | 1800mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-515     | 42U          | 2000mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-006     | 42U          | 2000mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-516     | 42U          | 2000mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-013     | 42U          | 2000mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-517     | 47U          | 2200mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Höhe   | Breite | Verriegelungstyp         | Anzahl Verpackungen | Farbe       |
|---------------|--------------|--------|--------|--------------------------|---------------------|-------------|
| 21630-007     | 47U          | 2200mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-518     | 47U          | 2200mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-014     | 47U          | 2200mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-008     | 52U          | 2450mm | 600mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |
| 21630-015     | 52U          | 2450mm | 800mm  | Einzelpunkt-Verriegelung | 1                   | Schwarzgrau |

Table 2/2

| Katalognummer | Farbcode | Entspricht                  | Typ                  | Passt zu    | Schnelles Schiff |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| 21630-507     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-408     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-508     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-409     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-509     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-410     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-510     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-411     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-511     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-412     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-512     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-413     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |

| Katalognummer | Farbcode | Entspricht                  | Typ                  | Passt zu    | Schnelles Schiff |
|---------------|----------|-----------------------------|----------------------|-------------|------------------|
| 21630-513     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-414     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-514     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-415     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-515     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-006     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-516     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-013     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-517     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-007     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-518     | RAL 7021 | IEC 61587-1                 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-014     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-008     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |
| 21630-015     | RAL 7021 | IEC 61587-1,<br>IEC 61587-3 | Stahltür, perforiert | Varistar CP | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

24 HE - 33 HE IP20 Türen haben 2 Scharniere, 38 HE - 52 HE IP20 Türen haben 3 Scharniere, um robuste IP20 Schließstrukturen für größere Schränke zu gewährleisten

Bitte bestellen Sie den Hebelgriff 24630003 und das DIN-Schloss separat, wenn Sie den Hebelgriff des 1333-DIN-Schlusses ersetzen möchten.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**