

Varistar CP Stahltür, geschlossen, Mehrpunkt-Verriegelung

EMV- und IP55-Stahltür mit Schwenkhebelgriff und 4-Punkt-Verriegelung.

MERKMALE

Schwenkhebelgriff mit Druckknopf

Öffnungswinkel 180°

Stahltür mit 4-Punkt-Verriegelung für EMV-Anwendungen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschranktür

Schutzart: IP55

Material: Edelstahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	Verriegelungstyp
21630-521	24U	1200mm	600mm	1	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung
21630-522	24U	1200mm	800mm	1	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung
21630-523	29U	1400mm	600mm	1	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung
21630-524	29U	1400mm	800mm	1	Pulverbeschichtet	3-Punkt-Verriegelung
21630-525	33U	1600mm	600mm	1	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung
21630-526	33U	1600mm	800mm	1	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung
21630-527	38U	1800mm	600mm	1	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Anzahl Verpackungen	Oberfläche	Verriegelungstyp
21630-528	38U	1800mm	800mm	1	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung
21630-529	42U	2000mm	600mm	1	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung
21630-530	42U	2000mm	800mm	1	Pulverbeschichtet	4-Punkt-Verriegelung
21630-531	47U	2200mm	600mm	1	Pulverbeschichtet	5-Punkt-Verriegelung
21630-532	47U	2200mm	800mm	1	Pulverbeschichtet	5-Punkt-Verriegelung

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
21630-521	No
21630-522	No
21630-523	No
21630-524	No
21630-525	No
21630-526	No
21630-527	No
21630-528	No
21630-529	No
21630-530	No
21630-531	No
21630-532	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE