


VPX-Backplane



Die VPX Backplane von nVent SCHROFF verfügt über eine ausgezeichnete Signalintegrität für höchste Datenübertragungsraten

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Konform zu: VITA 46.0 VPX Basisstandard; VITA 46.3 Serial RapidIO auf VPX; VITA 46.4 PCI Express auf VPX Fabric-Steckverbinder; VITA 46.7 Ethernet auf VPX Fabric-Steckverbinder; VITA 46.11 System Management für VPX

DIP-Schalter für System-Slot-Einstellungen

JTAG Verbindungen

Verriegelbare Aux-, Utility- und Sense-Steckverbinder

M4-Anschlussbolzen für Spannungsversorgung, max. 22 A je Slot für jede Spannung

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Breite Slot	Steckverbinder typ
23001-812	Rückwandplatine	5	3U	VPX Full-Mesh	4HP	MultiGig
23001-813	Rückwandplatine	5	3U	VPX Full-Mesh	4HP	MultiGig

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Breite Slot	Steckverbinder typ
23001-814	Rückwandplatine	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-815	Rückwandplatine	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-816	Rückwandplatine	10	6U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-834	Rückwandplatine	9	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig

Table 2/2

Katalognummer	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbinder typ	Breite	Anzahl Verpackungen	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
23001-812	Powerstuds M4	Microfit, 8-polig	120.67mm	1	VITA, RoHS	No
23001-813	Powerstuds M4	Microfit, 8-polig	120.67mm	1	RoHS, VITA	No
23001-814	Powerstuds M4	Microfit, 8-polig	186.46mm	1	VITA, RoHS	No
23001-815	Powerstuds M4	Microfit, 8-polig	186.46mm	1	RoHS, VITA	No
23001-816	Powerstuds M4	Microfit, 8-polig	262.55mm	1	VITA, RoHS	No
23001-834	Powerstuds M4	Microfit, 8-polig	253mm	1	VITA	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Andere VPX-Backplanes und benutzerdefinierte VPX-Backplane-Ausführungen auf Anfrage

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE