

Konsole - E4 Schiene



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Gelocht, kaltgewalzt

Rückplatte mit Langloch

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl




Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)
CE420H0200EG	599935	200mm
CE420H0300EG	599950	300mm
CE420H0350EG	599960	350mm

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)
CE420H0450EG	599970	450mm
CE420H0550EG	599980	550mm
CE420H0650EG	599990	650mm
CE420H0800EG	599995	800mm

Dicke (T): 2 mm
E: 6 mm
X: 11 x 18 mm
Y: 14 x 27 mm
C: 15.5 mm
B: 38 mm
Breite (W): 40 mm
A: 40 mm
D: 50 mm
Höhe (H): 120 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

