


nVent CADDY Speed Link SLS Verschluss, 3 mm Stahlseil

KATALOGNUMMER

SLS3C50



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die Verriegelungsvorrichtung mit einem Zylinder ermöglicht eine schnelle Vorfertigung von Streben oder Klammern.

Die Aufsteckmutter verbindet die Verriegelungsvorrichtung einfach und sicher mit der Strebe oder der Klammer und vereinfacht die Installation.

Handfest angezogen wird die Verriegelungsvorrichtung sicher in Position gehalten, ganz ohne Werkzeug.

Kann in Strebenprofilen installiert werden, ohne dass Finger oder Werkzeuge in die Strutmontageschiene eingeführt werden müssen

Die Führung an der Steckmutter leitet das Seil sicher in die Verriegelungsvorrichtung und stabilisiert die Abhängung.

Der Strebenkanal kann mit der Öffnung nach oben oder unten installiert werden.

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 196740

Material: Stahl;Polypropylen;Zinklegierung

Durchmesser Stahlseil: 3 mm

Gewindegröße (TS): M12

Höhe 1 (H1): 53mm

Höhe 2 (H2): 46.5mm

Breite (W): 20 mm

Dicke (T): 6 mm Max

Lochgröße (HS): 12 - 14 mm

Größe Slot (SS): 12 x 10 mm - 12 x 14 mm


ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Verschluss für 2 mm Stahlseile ist mit C-Schienen der Typs E0 und E0L kompatibel.

Der Verschluss für 3 mm Stahlseile ist mit den C-Schienen der Typs E1, E2, E2L, E3, E4, E5 und mit den Strutmontageschienen des Typs C mit Langloch, A mit Langloch, AS gelocht, CC mit Langloch und AA mit Langloch kompatibel.

Die Verschlüsse dürfen nur mit Seilen aus dem nVent CADDY Speed Link Angebot benutzt werden. Für Zubehör muss der spezifizierte Seildurchmesser dem des Verschlusses entsprechen. Nicht mit anderen Seilen verwenden.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

