

Metall Kabelbügel mit Funktionserhalt



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Mit Einleger für Funktionserhalt E30 gemäß DIN 4102-12

Ideal für kleine Mengen von Kabeln

Der elastische Metallclip behält seine Form, wenn die Kabel von der Seite eingehängt werden

Abgerundete Kanten verhindern eine Beschädigung des Kabels

Die Kabel sind sauber und professionell verlegt

Die flache Anordnung erlaubt die Installation in engen Bereichen

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Material: Federstahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	Länge (L)
PKM10H6IN	182048	7.2 mm	171.5mm

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	Länge (L)
PKM16H6IN	182049	7.2 mm	233.5mm



ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Der Brandtest wurde mit den aufgeführten Kabeltypen durchgeführt. Ein gleichwertiges halogenfreies Sicherheitskabel kann gemäß den nationalen Richtlinien verwendet werden.

E30 Fire Rating Power Cable Capacity				
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30				
Part Number	Number of Cores	Core Cross Section	Cable Diameter	Number of Cables
PKM10H6IN	4	1.5 mm ²	12.5 mm	8 Max
	3	1.5 mm ²	11.8 mm	8 Max
	2	1.5 mm ²	11.4 mm	8 Max
PKM16H6IN	4	1.5 mm ²	12.5 mm	12 Max
	3	1.5 mm ²	11.8 mm	12 Max
	2	1.5 mm ²	11.4 mm	14 Max

E30 Fire Rating Data Cable Capacity				
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Part Number	Number of Wire Pairs	Wire Diameter	Cable Diameter	Number of Cables
PKM10H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	14 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	10 Max
PKM16H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	24 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	18 Max

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

