

Metall-Bandschelle



MERKMALE

Variabel an Pfosten, Masten und Rohren zu befestigen

SPEZIFIKATIONEN

Material: Edelstahl 302 (EN 1.4324)

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Bandbreite	Dicke (T)
FXBF20X50MS2	591230	20 mm	0.7 mm
FXBF10X50MS2	591200	10 mm	0.7 mm
FXBF16X50MS2	591220	16 mm	0.7 mm
FXBF12X50MS2	591210	12.7 mm	0.7 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte

