

nVent CADDY Speed Link SLK mit Schlaufe



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Schlaufe und den Verschluss

Einfache und flexible Befestigungslösung

Das Seil wird um den Träger geschlungen und einfach durch die Schlaufe gezogen

Ideal zur Befestigung an Pfetten, Trägern oder anderen Bauteilen

Passt in kleinste Zwischenräume

Lasten können auch direkt in die Schlaufe eingehängt werden z.B. Rohre

SPEZIFIKATIONEN

Sicherheitsfaktor statische Last:	5:1
Oberfläche:	Elektrolytisch verzinkt
Entspricht:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	Länge (L)	Höhe (H)
---------------	---------------	----------	-----------------------	-----------------	-----------	----------

SLK15L1LP	196601	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK15L1LPR2	196628	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK15L2LP	196514	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK15L2LPR2	196629	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK15L3LP	196515	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK15L3LPR2	196630	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK15L5LP	196516	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	5m	101.6mm	55 mm
SLK15L7LP	196602	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	1.5 mm	7m	101.6mm	55 mm
SLK2L10LP	196606	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	10m	101.6mm	55 mm
SLK2L1LP	196604	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	1m	101.6mm	55 mm
SLK2L2LP	196543	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	2m	101.6mm	55 mm
SLK2L3LP	196544	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	3m	101.6mm	55 mm
SLK2L5LP	196545	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	2 mm	5m	101.6mm	55 mm
SLK3L10LP	196711	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	3 mm	10m	101.6mm	62 mm
SLK3L2LP	196707	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	3 mm	2m	101.6mm	62 mm

SLK3L3LP	196708	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	3 mm	3m	101.6mm	62 mm
SLK3L5LP	196709	Steel, Polypropylene, Zinklegierung	3 mm	5m	101.6mm	62 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last	Zertifizierungen
SLK15L1LP	196601	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK15L1LPR2	196628	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L2LP	196514	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L2LPR2	196629	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, UL, cUL
SLK15L3LP	196515	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL, SMACNA
SLK15L3LPR2	196630	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	SMACNA, cUL, UL
SLK15L5LP	196516	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL, SMACNA
SLK15L7LP	196602	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L10LP	196606	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, SMACNA, cUL
SLK2L1LP	196604	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, SMACNA, UL
SLK2L2LP	196543	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL, SMACNA
SLK2L3LP	196544	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK2L5LP	196545	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL, SMACNA
SLK3L10LP	196711	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L2LP	196707	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Dicke (T)	Winkel (a)	Statische Last	Zertifizierungen
SLK3L3LP	196708	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA
SLK3L5LP	196709	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	SMACNA

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

