

PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Quick and easy to use

Eliminates the need for additional hardware

Suitable for 300 to 600mm wide tray, and heights of 60 and 100mm

IEC 61537 load rating and earthing compliant

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Durchmesser	Lochgröße 1	Lochgröße 2	Länge
WBTQBCLIPBG	820708	Schwarz	4.0 - 4.5 mm	9 mm	7.5 mm	91.5mm
WBTQBCLIPBG	820713		4.0 - 4.5 mm	9 mm	7.5 mm	91.5mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite	Höhe	Zertifizierungen
WBTQBCLIPBG	820708	59 mm	14.5 mm	CE, CADDY WBTQBCLIPBG, UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG, CE, CADDY EU WBT QB2
WBTQBCLIPBG	820713	59 mm	14.5 mm	CE, CADDY WBTQBCLIPBG, UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

