

Kabel zum Schienennetz nur Schweißtiegel, Signal

Data Solutions



MERKMALE

Ersatzgießtiegel zum Einbau von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse

SPEZIFIKATIONEN

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Material: Graphit

Table 1/1

Katalognummer	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
SBB200CLH	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Linksseitig
SBB200CRH	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	Rechtsseitig
SBW3150BLH	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB5	Linksseitig
SBW3150BRH	1 Zoll Lasche	3/16 Zoll Bondstrand	4.76mm	TB5	Rechtsseitig

Katalognummer	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
SBB200YLH	1 Zoll Lasche	16 mm ² konzentrisch	5.18mm	T21, TB5	Linksseitig
SBB200YRH	1 Zoll Lasche	16 mm ² konzentrisch	5.18mm	T21, TB5	Rechtsseitig
SBB200XRH	1 Zoll Lasche	Litzendraht 25 mm ²	6.6mm	TB5, T21	Rechtsseitig
SBB200PLH	1 Zoll Lasche	Litzendraht 35 mm ²	7.75mm	TB5, T21	Linksseitig
SBB200PRH	1 Zoll Lasche	Litzendraht 35 mm ²	7.75mm	TB5, T21	Rechtsseitig
SBWW6LH	Vor Ort gefertigt	Volldraht 50 mm ²	8mm	T21	Linksseitig
SBWW6RH	Vor Ort gefertigt	Volldraht 50 mm ²	8mm	T21	Rechtsseitig

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE