

Kabel zum Schienennetz T21 vollständig geschweißt, Signal

Data Solutions



MERKMALE

Komplette rechte oder linke Bahn-Schweißerbaugruppe für die Installation von Gleisstromkreisen und Jumperverbindungen zur Neutralachse von 85 bis 141 lb. Schienen

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Schienenart: 85 Pfund bis 141 Pfund T-Schienenabschnitte

Material: Stahl; Graphit

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
SBTBT21YRH		1 Zoll Lasche	16 mm ² konzentrisch	5.18mm	T21	Rechtsseitig
SBTBT21YLH		1 Zoll Lasche	16 mm ² konzentrisch	5.18mm	T21	Linksseitig
SBTBT21XRH		1 Zoll Lasche	25 mm ² konzentrisch	6.6mm	T21	Rechtsseitig

Katalognummer	Artikelnummer	Art der Anschlussklemme	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Schweißerstil	Ausrichtung
SBWT21W6RH	223217	Vor Ort gefertigt	Volldraht 50 mm ²	8mm	T21	Rechtsseitig
SBWT21W6LH		Vor Ort gefertigt	Volldraht 50 mm ²	8mm	T21	Linksseitig

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE