

Kühlwandgestell, weiß, DCHL-W

Data Solutions



Das Kühlwandgestell von nVent Data Solutions ist ein modulares Gestell, das entwickelt wurde, um Rücktürkühlungen zu installieren und mit voller Kapazität betreiben zu können, ohne dass eine Gebäudestruktur zur Stabilisierung erforderlich ist. Die dauerhafte Struktur ermöglicht eine einfache Rack-and-Roll-Positionierung, bei der Netzwerkschränke direkt an das Gestell gerollt und mit einer Klemme gesichert werden.

MERKMALE

Rahmen aus 3,4 mm (Gauge 10) dickem Stahlblech, geschweißte Konstruktion mit Innenflansch aus 2,7 mm (Gauge 12) dickem Stahlblech.

Einfache Installation durch eine Person. Kann allein stehen und wird dafür am Boden verankert.

Befestigungspunkte für Deckenkabelwannen verfügbar.

Anreihbar zur Erstellung einer kompletten Lüfterwand für Rack-and-Roll-Installationen.

Direkte Integration mit Standard-RDHX Pro von nVent ohne Modifikationen sowie mit Racks anderer Hersteller.

Bewährte Lösung mit UL-Stabilitätsnachweis, um Sicherheit zu gewährleisten.

Kompatibel mit Anwendungen für Zulauf oben bzw. unten mit Schlauchzugang durch erhöhten Boden.

Oberfläche in RAL9003 (weiß).

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilie	Breite	Tiefe	Höhe	Schutzart
DWC42U600W	Luft/Wasser-Wärmetauscher	Kühlung	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750W	Luft/Wasser-Wärmetauscher	Kühlung	750mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U800W	Luft/Wasser-Wärmetauscher	Kühlung	800mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC48U600W	Luft/Wasser-Wärmetauscher	Kühlung	600mm	368mm	2313mm	UL2416

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilie	Breite	Tiefe	Höhe	Schutzart
DWC48U750W	Luft/Wasser-Wärmetauscher	Kühlung	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800W	Luft/Wasser-Wärmetauscher	Kühlung	800mm	368mm	2313mm	UL2416

Table 2/2

Katalognummer	Material	Farbe	Farbcode	Oberfläche	Dicke	Gewicht
DWC42U600W	Baustahl	Weiß	RAL 9003	Pulverbeschichtet	2.59mm	49.9kg
DWC42U750W	Baustahl	Weiß	RAL 9003	Pulverbeschichtet	2.59mm	49.9kg
DWC42U800W	Baustahl	Weiß	RAL 9003	Pulverbeschichtet	2.59mm	40.82kg
DWC48U600W	Baustahl	Weiß	RAL 9003	Pulverbeschichtet	2.59mm	45.36kg
DWC48U750W	Baustahl	Weiß	RAL 9003	Pulverbeschichtet	2.59mm	58.97kg
DWC48U800W	Baustahl	Weiß	RAL 9003	Pulverbeschichtet	2.59mm	54.43kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.