

Spezialschienen nur für Tiegel, Strom, 250 kcmil Seilschlag, Links

Data Solutions

KATALOGNUMMER

PBJT52WLHM



MERKMALE

Ersatzformen für Verbundwerkzeuge in Power-Bond-Anwendungen

Zur Verwendung mit werksgeformten Terminals

Wahlweise in Links- oder Rechtsausführung erhältlich

PRODUKTMERKMALE

Material: Graphit

Art der Anschlussklemme: J

Schienenart: Kranschienenprofile

Leitergröße: 250 kcmil Seilschlag

Außendurchmesser Leiter, Sollwert: 19.05mm

Schweißerstil: T5

Ausrichtung: Linksseitig

Nur Form: Ja

Schweißmaterial: PB90 oder PB90PLUSF80, separat erhältlich

Griffklemme: B323BX, separat erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE