

Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EB0322-A



Modulare, kompakte PDU. Ultraflaches Profildesign

MERKMALE

Enlogic Basic Stromverteilungs-Einheiten ermöglichen Strom in Schränken sowie in Open-Frame-Schränken und Wandgehäusen

Eingangsspannung 230 VAC, 1-phasig

C13 und C19 Ausgänge

1RU Aluminiumprofil

Einstellbare werkzeuglose Montage

PRODUKTMERKMALE

Produktfamilie: Enlogic

Typ: Basis-PDU

Produkttyp: Buchsenleiste

Typ Buchse: (30) C13; (6) C19

Anzahl Buchsen: 22

Farbe: Schwarz

Schutzschalter: 16 A, 1-polig, Hy-Mag

Steckdosen mit Schalter: Nein

Anzahl Schutzschalter: 0

Position des Eingangskabels: Zuführung von vorn

Eingangsspannung: 100 – 240V

Phase: 1 PH

Unterbrechungsbewertung: 5kAIC

Max. Stromeingang: 3.68 kVA

Ausgangsspannung: 100 – 240VAC

Stromstärke (herabgesetzte Stromstärke): 20 A (16 A) Nordamerika; 16 A International

Steckertyp: C20

Rack-Einheiten: 0U

Abnehmbares Eingangskabel: Ja

Messtyp: Ohne

Anzahl Verpackungen: 1

Länge Eingangskabel: 0m

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE