

Gemeinsame Verbindung T8 Komplettes Schweißerpaar, Strom

Data Solutions



MERKMALE

Komplette Schweißergaube zur einfachen Befestigung von Jumpverbindungen am Schienenkopf

Die Verbindung erfolgt innerhalb der Spleißplattengrenzen

Inklusive Tiegelreiniger und Feuersteinzünder

SPEZIFIKATIONEN

Schieneart:	85 Pfund bis 141 Pfund T-Schieneabschnitte
Art der Anschlussklemme:	C
Material:	Graphit; Stahl; Thermoplast

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Leitergröße	Außendurchmesser Leiter, Sollwert	Länge der Verbindung	Schweißertyp
PBCT8X3		50 mm ² Seilschlag	9.13mm	177.8mm	T8
PBCT8X6	224422	120 mm ² Seilschlag	9.53mm	177.8mm	T8
PBCT82S13		2/0 konzentrisch	10.62mm	330.2mm	T8

Katalognummer	Artikelnummer	Leitergröße	Außendurchmesser er Leiter, Sollwert	Länge der Verbindung	Schweißerstil
PBCT82J13		2/0 Seilschlag	12.19mm	330.2mm	T8
PBCT82J9		2/0 Seilschlag	12.19mm	228.6mm	T8
PBCT8S6A13		Verbunddraht 3/0	14.53mm	330.2mm	T8
PBCT82S9		4/0 Seilschlag	15.49mm	228.6mm	T8
PBCT8Y5X5		95 mm ² Seilschlag	15.52mm	177.8mm	T8
PBCT82W13		250 kcmil Seilschlag	19.05mm	330.2mm	T8

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE